


Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080VAS0010E08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).


Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Suojausluokka	IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	629,6
Mitat [mm]	15 x 15 x 46
Valukotelomateriaali	PVC
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali	EPDM

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8, kullattu; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080VAS0010E08

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen