




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

Adapter SI0/G1/2/MS



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue	30 bar	3 MPa

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	59,2
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		messinki (2.0401)
Anturiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierrelähtä G 1/2
Asennussyvyys	[mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, AFM
--------------------	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria.
Pakkausyksikkö	1 kpl