


Kytkestävä urosliitin

SSTGF030MSSFPKG



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[M]

< 50 AC / < 75 DC

Suojaluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojaluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

14,8

Materiaalit

Johdineriste: PVC / TPE

Valukotelmateriaali

PA

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

työntöteknikka: 0,14...0,38 mm²; Johdineriste: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kaapelisuojaus: Ø 3...5 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



E11550



Kytkettävä urosliitin

SSTGF030MSSFPKG

Liitäntä

