


AS-i-lattakaapelihaaroitin

FC Splitter yelye II 3D/3G



Sovellutus

Sovellutus	AS-i-jännitteen tai ulkoisen 24 V syöttöjännitteen haaroitus
------------	--

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	8

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
Huomautus / ympäristölämpötila	-15...60 °C: vain yhdessä EPDM-kaapelin kanssa
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	80; (31 °C; laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C))
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000
Suojausluokka	IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)
Likaantumisaste	2

Hyväksynnit / testit

ATEX-merkintä	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	132,5
Materiaalit	metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumitiiviste kosketinnastoille: FKM; tiiviste: EPDM
Kiristysmomentti [Nm]	2,5; (Kiinnitysruuvi)

E7377A



AS-i-lattakaapelihaaroitin

FC Splitter yelye II 3D/3G

Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Momenttiavain:, E70390
	lattakaapelisulkutulppa:, E70299
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl