




3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/IO/Bracket+Buz



1 summeri



Sovellutus		
Sovellutus		koneen tilojen signaalointi
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 200
Tulot		
Tulovirta "1"	[mA]	6



3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	8	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1467
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50	
Varastointilämpötila [°C]	-40...75	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Ilmanpaine [kPa]	< 106	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000	
Suojausluokka	IP 54	
Hyväksynät / testit		
MTTF [vuotta]	343	
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	520	
Asennustapa	Asennusjalusta	
Mitat [mm]	Ø 70 / L = 280	
Materiaalit	kotelo: ABS; optiikka: PC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	LEDsegmentti	3 x 4 LED
Akustinen signaali	summeri	
Maks. äänenpaine [dB]	85	
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/IO/Bracket+Buz

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



1	L+
2	ei käytössä
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

kaaviot ja käyrät



Asennus



3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/IO/Bracket+Buz

Asennus




- 1 asennus vaakasuoralle pinnalle
- 2 asennus pystysuoralle pinnalle

3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/IO/Bracket+Buz

jalusta-asennus




- 1 E89060 tilattava erikseen
- 2 E89065, E89066, E89067 tilattava erikseen

3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

seinäasennus



- 1 E89060 tilattava erikseen
- 2 E89065, E89066, E89067 tilattava erikseen
- 3 E89061 tilattava erikseen