





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010H08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	618,1
Mitat	[mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit		PUR
Valukotelmateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm		
		

E11311



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010H08

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen