




Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-BASE RC ST



1 lukituspultti

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 4 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	70,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Kisko- ja takaseinäasennus
Mitat	[mm]	82,5 x 45 x 33
Materiaalit		kotelo: PBT

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	kansi:, AS-i-modulille, AC3000 ruuviliittimen syvennys:, AC5007
--------------------------	--

Huomautuksia

Huomautuksia	maks. 4 M20-kaapeliläpivientä T- ja ristikkäishaaroille DIN-kiskoasennuksessa vedä lukituspultti taaksepäin sopivan työkalun (esim. ruuvimeisseli) avulla.
--------------	--

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...2,5 mm²