




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO-Y IP67



Sovellutus		
Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	50
Lisäjännitesyöttö	[V]	15...30 DC; (AUX)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä	[mA]	4000
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4	
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Piiri		PNP
Jännitealue DC	[V]	15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AUX



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO-Y IP67

Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70			
Suojausluokka		IP 67			
Hyväksynnät / testit					
EMC		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
MTTF	[vuotta]	211			
AS-i-luokitus					
AS-i versio		2.11; 3.0			
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin			
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei			
AS-i master -profiili		M2; M3; M4			
AS-i-profiili		S-8.0.E			
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	8			
AS-i ID-koodi	[hex]	0.E			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Lähtö	1	2	3	4
	Naarasliitin	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	nasta	4	2 4	4	2 4
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	154,15			
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen			
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä; DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))			
Mitat	[mm]	103 x 45 x 44,7			
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu			
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö			LED, vihreä	
	virheet			LED, punainen	
	Toiminta			LED, keltainen	
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä		Lattakaapelit			
Tarvikkeet					
Toimitettavat osat		pohjaosa			
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004			
Huomautuksia					
Pakkausyksikkö		1 kpl			


AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO-Y IP67

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Liitäntä



Pistokeliitäntä: M12

	Lähdöt
	Naarasliitin O-1/2
1	ei käytössä
2	Binäärilähtö 2
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-2
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-3/4
1	ei käytössä
2	Binäärilähtö 4
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-4
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 4
5	ei käytössä