




Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö
työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Suojausluokka

III

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

2

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

2

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-5...60

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 päivää)

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

150,5



Haaroitusrasia

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa	Takaseinäasennus
Mitat [mm]	151,5 x 30 x 28,8
Materiaalit	kotelo: PBT-GF20
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	10
Liitintyyppi	M8

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	10 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M8, E73005
--------------------------	------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: 12, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitäntä

