




Y-haaroitin

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS




Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; looginen TAI-toiminto (OR)
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Kokonaiskuormitettavuus (UL)	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	36,9
Materiaalit		kotelo: PA oranssi
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tiivistämateriaali		FKM
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Y-haaroitin


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A/B

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

