




T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D



- 1 kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla
kuusiokoloruuvi AF 1,5
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	5...30 DC
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100; (*) Ulkoinen suojapiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e..)
KytKentäteho maks. [W]	5
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,1
Kulkunopeus [m/s]	10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	< 1
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2

Vasteajat

Maks. päästöaika [ms]	0,1
-----------------------	-----



T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D

Maks. vetoaika (sis. värähtely)	[ms]	0,6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynyt / testit		
ATEX-merkintä		II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
		II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	11303
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	105,3
Asennus		uppoasennus sallittu
Sylinterityyppi		T-urasynterit
Mitat	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,175 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1
		Kaapelikiinnike: 1
		Suojakansi: 1 x T-Nut, E12259
Huomautuksia		
Huomautuksia		Ei LED-toimintoa DC-käytössä, jos napaisuus käännetty.
		Jännitesyöttö EN50178 mukaan, SELV, PELV
Pakkausyksikkö		1 kpl

MR501A




T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan $\leq 0,175$ A nopea
Johdinvärit :

BN =

ruskea

BU =

sininen