




Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGD040ZDS00,5H04



Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Malli		Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	84,8
Mitat	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiaalit		PP
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitântä		
Kaapeli: 0,5 m, PUR, musta, Ø 6,75 mm; 4 x 1,5 mm²		
Sähköinen liitântä - Naarasliitin		
Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu		


E12494



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGD040ZDS00,5H04

Liitäntä



BK =
BN =
BU =
WH =

Johdinvärit :
musta
ruskea
sininen
valkoinen