




Hitsattava suojatasku lämpötila-antureille

WELDING THERMOWELL G1/2



Sovellutus

Malli	lämpötila-antureille EL = 100 mm
-------	----------------------------------

Painealue	100 bar	10 MPa
-----------	---------	--------

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	73
------------------	------	----

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	315,7
-------	-----	-------

Mitat	[mm]	Ø 10
-------	------	------

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
-------------	---------------------------------

Anturiliitäntä	G 1/2
----------------	-------

Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 30 mm
------------------	-----------------------------

Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,6 µm
--	-------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------