




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010K08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

731,8

Mitat

[mm]

15 x 15 x 43

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 6,9 mm, suojattu; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty




E12404



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0010K08

Liitäntä



värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen
screen =	vaippa