


AC515A



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y II 3D



Sovellutus		
Malli		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus		AS-i ATEX-moduli
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
KytKentätaso "1"	[V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 50



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y II 3D

Hyväksynnät / testit					
ATEX-merkintä		II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50			
EMC		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
MTTF		[vuotta]		405	
AS-i-luokitus					
AS-i versio		2.11; 3.0			
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin			
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä			
AS-i master -profiili		M2; M3; M4			
AS-i-profiili		S-0.A.E			
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]		0	
AS-i ID-koodi		[hex]		A.E	
AS-i-hyväksyntä haettu		kyllä			
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2
		tulo	1	2	3
		Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
		nasta	4	2 4	4
					4
					2 4
Mekaaniset tiedot					
Paino		[g]		230,5	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen			
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä; DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))			
Mitat		[mm]		103 x 45 x 44,7	
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklatu ja tinattu			
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö		käyttö		LED, vihreä	
		virheet		LED, punainen	
		Toiminta		LED, keltainen	
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä		Lattakaapelit			
Tarvikkeet					
Toimitettavat osat		pohjaosa			
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004			
		iskusuojaokotelo:, E7000A			
Huomautuksia					
Huomautuksia		Mekaaninen suoja on lisättävä.			
		Muussa tapauksessa laitteen asennuksessa on käytettävä iskusuojausokotelo (E7000A).			
		Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:			
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4			
		Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.			
Pakkausyksikkö		1 kpl			




Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa


Liitäntä

AN_i_1360_GG

Original Scale Drawing (MTD)



EPS Source
Product Scale Drawing
Frame Size: 75 mm x 45 mm




AC515A



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y II 3D

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 4







Liitäntä

AN_i_1360_GG

Original Scale Drawing (MTD)



EPS Source
Product Scale Drawing
Frame Size: 75 mm x 45 mm



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Tulot
Naarasliitin I-1/2
Anturien jännitesyöttö L+
datatulo 2
Anturien jännitesyöttö L-
datatulo 1
ei käytössä

AC515A

AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y II 3D

