


MK5122



T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/ASR



- 1 kiinnityskappale
- 2 Tuntopinta
- 3 kuva (esimerkki)



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	25,3 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkenäköisyys DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,8
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	< 1,5
-----------------	-------



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/ASR

Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 65; IP 67
---------------	--	--------------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B

MTTF	[vuotta]	3694
------	----------	------

UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C003
---------------	---------------------	------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	22,7
-------	-----	------

Asennus		uppoasennus sallittu
---------	--	----------------------

Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)
-------------	--	--

Sylinterityyppi		T-urasynterit
-----------------	--	---------------

Mitat	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
-------	------	----------------

Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
-------------	--	---

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1
--------------------	--	----------------------------

		Kaapelikiinnike: 1
--	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 1 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/ASR

Liitäntä

