


Pohjaosa AS-i-modulille

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK



1 liitinnastat



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	58,7
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		Kisko- ja takaseinäasennus
Mitat	[mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit		kotelo: PBT

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: