




Tuntopää kohteesta heijastavalle kuituoptiselle anturille

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OB50; OBF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

55

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

110

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

235

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

16,2

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Tuntopään pituus

[mm]

40

Kokonaispituus

[mm]

kytkettävä

Kuitujärjestys



Sydämen halkaisija

[mm]

2 x 1,5

Materiaalit

kotelo: messinki valkopronssipäällystetty

Kuitumateriaali

PMMA

Tuntopään materiaali

alumiini

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

kuusiomutterit: 2 x M8

Aluslevyt: 2

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl