




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE



ADI-FREE FCM CN FCM JP



Sovellutus		
Malli	putkille	
Painealue	50 bar	5 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	162
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)	
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	