




3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz



1 summeri



Sovellutus	
Sovellutus	koneen tilojen signalointi
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 200
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binaari: 4



3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Tulovirta "1" [mA]		6
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9
SIO-moodi		kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi		A
Min. prosessijakso [ms]		8
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1466
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...50
Varastointilämpötila [°C]		-40...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90
Ilmanpaine [kPa]		< 106
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		2000
Suojausluokka		IP 54
Hyväksynät / testit		
MTTF [vuotta]		139
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		542,2
Asennustapa		Asennusjalusta
Mitat [mm]		Ø 70 / L = 280
Materiaalit		kotelo: ABS; optiikka: PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, vihreä
	LEDsegmentti	3 x 4 LED
Akustinen signaali		summeri
Maks. äänenpaine [dB]		85
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennusjalusta , E89060
		seinäkiinnike , E89061
		Asennusadapteri, E89063
		kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064
		asennusputki , E89065
		asennusputki , E89066
		asennusputki , E89067
Huomautuksia		
Huomautuksia		Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.

3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung


LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 8




Liitäntä

1	n.c.
2	summeri
3	binääritulo LEDsegmentti 3
4	binääritulo LEDsegmentti 2
5	Jännitesyöttö
6	binääritulo LEDsegmentti 1
7	n.c.
8	IO-Link

kaaviot ja käyrät



Asennus



3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Asennus




- 1 asennus vaakasuoralle pinnalle
- 2 asennus pystysuoralle pinnalle

3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

jalusta-asennus




- 1 E89060 tilattava erikseen
- 2 E89065, E89066, E89067 tilattava erikseen

3_Segment_Signalleuchte_mit_IO_Link_Ansteuerung

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

seinäasennus



- 1 E89060 tilattava erikseen
- 2 E89065, E89066, E89067 tilattava erikseen
- 3 E89061 tilattava erikseen