




Cabo de ligação com conector de válvula

AVDAA031PLS0010H03



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio	
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)
Capacidade de carga total	[A]	5
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	491,5
Dimensões	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiais		invólucro: PP; FKM
Material do invólucro		PP / FPM
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E11991



Cabo de ligação com conector de válvula


AVDAA031PLS0010H03

Conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula tipo A DIN (EN 175301-803), angular; Contatos: 4; Corpo: PP / FPM



Conexão



BN =
BU =
GN/YE =

Cores dos fios :
marrom
azul
verde/amarelo