


Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-500KLM...



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-30...150 °C	-22...302 °F
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M12 x 1,5 ulkokierre	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille	
Painealue [bar]	500	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III	
---------------	-----	--

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-30...150 °C	-22...302 °F
-------------	--------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
--------------	-----------------------------------	--

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	4 / 12; (DIN EN 60751 mukaan)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67	
---------------	-------	--

Hyväksynyt / testit

MTTF [vuotta]	12684	
---------------	-------	--

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	214,2	
Kotelo	sylinterinmuotoinen	
Malli	ruuvattava anturi	
Materiaalit	ruostumaton teräs (1.4301 / 304)	
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M12 x 1,5 ulkokierre	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl	
----------------	-------	--




Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-500KLKM...

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, silikonin, Ø 5 mm; johdinpääteholkkien avulla; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä



RD =
WH =

Johdinvärit :
punainen
valkoinen