




AS-i-lattakaapelihaaroitin

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Sovellutus		
Malli	AS-i / 24 V	
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat	
Sähköiset tiedot		
Suojausluokka	III	
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	8
Lähdöt		
Sähköinen rakenne	AS-i	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	80; (31 °C; laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C))
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69K	
Likaantumisaste	2	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	101,5
Materiaalit	metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumitiiviste kosketinnastoille: FPM; O-rengas: EPDM	
Kiristysmomentti	[Nm]	2,5; (lukkomutterit)
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Momenttiavain, E70390	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	