


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=50



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 50 mm	
Trykbestandig	100 bar	10 MPa
Bemærk note om tryk holdbarhed	< 250 °C	

Mekaniske data

Vægt	[g]	119
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)	
Sensor tilslutning	G 1/2 Ø 6 mm	
Procestilslutning	G 1/2	
Installationslængde EL	[mm]	27
Boringslængde BL	[mm]	54

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------