




Liitäntäkaapeli

VSTGN040MSS0010K04STGN040MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa; Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	30 AC / 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...90
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 65; IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	654,7								
Valukotelomateriaali	TPU								
Mutterin materiaali	messinki, niklattu								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 3 Mio.	Vääntörasitus	± 180 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 3 Mio.								
Vääntörasitus	± 180 °/m								

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä - urospisto

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Liitäntäkaapeli

VSTGN040MSS0010K04STGN040MSS

Sähköinen liitäntäKaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)**Liitäntä****Sähköinen liitäntä - urospistoke**

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu;
Kirstysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

