


Kytkestävä urosliitin

SSTGF040MSSFPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC / < 75 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	14,9
Mitat [mm]	12 x 12 x 35,5
Valukotelmateriaali	PA
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytkestävä urosliitin

SSTGF040MSSFPG

Sähköinen liitäntä

työntötekniikka: 0,14...0,38 mm²; Johdineriste: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kaapelisuojaus: Ø 3...5 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

