




Y-haaroitin

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...65 °C
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E191684

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	30,2
Materiaalit	kotelo: PA oranssi
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Tiivistemateriaali	FKM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm






Y-haaroitin

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A/B

Pistokeliitäntä: 2 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm

