




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK190MSS0005H19



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 63 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1141
Mitat [mm]	26 x 26 x 85
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Kiristysmomentti [Nm]	2

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Koskettimet: 19; Valettu runko: PUR, musta; Lukitus: messinki, niklattu





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGK190MSS0005H19

Liitäntä

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen