


Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL


Sovellutus

Malli

tyypille MKT

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	9,7
Mitat	[mm]	Ø 80
Materiaalit	Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Männän halkaisija	[mm]	80
Kiristysväli	[mm]	78...89

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

Adapteri: 1 x tyypille MKT

Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille: 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl