




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i M12 FC top UL

Produtos alternativos: E75005

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos	
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4
Saídas	
Função elétrica	AS-i
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	53,8
Materiais	PBT / PC
Máx. torque de aperto [Nm]	1,65
Acessórios	
Acessório opcional	terminação do cabo plano :, E70413
	mangueira retrátil:, E70113
Observações	
Observações	O cabo plano não pode terminar no distribuidor.
	Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retrátil para vedar.
	para a conexão direta de módulos AS-i M8 e módulos compactos AS-i M12
Unidades por embalagem	1 peça




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i M12 FC top UL

Conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	AS-i +
3	AS-i -
pino de codificação na parte superior à direita	