




Y-haaroitin

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 AC/DC
Suojausluokka	III
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	3
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	15,7
Mitat [mm]	11 x 27 x 38
Valukotelomateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä	2
Liitintyyppi	M8

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu






Y-haaroitin

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A/B

Pistokeliitäntä: 2 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

