




AS-i-lattakaapeli

Flat cable 100 m Process ye



Sovellutus

Erityispiirre	Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	veitsiliitosteknologian käyttöä varten
Sovellutus	Käyttö kosteissa tiloissa ja elintarviketeollisuudessa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; (Huippujännite 300 V)
-------------------	---------------------------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...105
-------------------------	-----------

Hyväksynyt / testit

UL-hyväksyntä	AWM-tyyli	2103
	Tiedostonumero UL	E130266
CSA-hyväksyntä	tiedosto numero	LL55255-42

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	6745
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	75 mm
	Liikenopeus	maks. 4 m/s 10 m vaakamatkalla ja 4 m/s² maksimikihtyvyydellä
	Taivutuskertojen lukumäärä	≥ 10 Mio
	Vääntörasitus	360°/m

Huomautuksia

Huomautuksia	100 m toimitusmuoto: toimitus vyyhtenä
Pakkausyksikkö	100 m

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 100 m, TPE-PVC -seos, keltainen; 2 x 1,5 mm²