




Ulkoinen valaistus

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
----------	---------------

Sovellutus

Valaistusalue [mm]	10 x 150
Malli	palkit
Käyttötapa	suuri valoteho (tahdistettu, jatkuva käyttö vain jäähdytyksellä varustettuna); normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen)


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	käyttömoodi "jatkuva käyttö": 460; Käyttömoodi "suuri valoteho": 700
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	617



Ulkoinen valaistus

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Tulot		
Triggaus	24 V PNP	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...55
Varastointilämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka	IP 65	
Ylikuumenemissuojaus	kyllä; (deaktivointi 65...75 °C)	
Hyväksynät / testit		
Fotobiologinen turvallisuus	vapauta ryhmä; (DIN EN 62471:2008)	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	216,5
Mitat	[mm]	200 x 13 x 18
Materiaalit	kotelo: alumiini mustaksi eloksoitu	
Materiaali linssi	Valaistusalue:lasi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Valaistustila	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Yliämpötila	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,3 m, PUR, musta; 4 x 0,34 mm²		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4		
		
Liitäntä		
		
4	Triggaus	
2	Käyttömoodi "suuri valoteho"	