




Kytkestävä liitin

SDOGH040MSSFKPG



Sovellutus	
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Varastointilämpötila [°C]	-25...55
Varastointikosteus [%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan	1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	41,1
Valukotelomateriaali	PA 6.6
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Tiivistemateriaali	FKM

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
ruuviliittimet: 0,25...1 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17	

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin	
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PA 6.6, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!	

EVC810

Kytkestävä liitin

SDOGH040MSSFKPG



Liitäntä

