

Bulkkikaapeli

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...90
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	3127
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 100 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP