


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH020MSS0002H02



## Sovellutus

|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa                               |
| Sovellutus     | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö<br>työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                                                           |

## Sähköiset tiedot

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Käyttöjännite [V]                    | < 250 AC / < 300 DC |
| Suojausluokka                        | II                  |
| Maks.<br>kokonaiskuormitettavuus [A] | 4                   |

## Käyttöolosuhteet

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                                | -25...90                    |
| Huomautus /<br>ympäristölämpötila                      | cULus: ...75 °C             |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]                     | -25...90                    |
| Huomautus /<br>ympäristölämpötila (liikkuva)           | cULus: ...75 °C             |
| Varastointilämpötila [°C]                              | -25...55                    |
| Varastointikosteus [%]                                 | 10...100                    |
| Muut varastointiolosuhteet<br>ilmoitetun luokan mukaan | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Suojausluokka                                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paino [g]                      | 80,2                                                                                     |
| Mitat [mm]                     | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                       |
| Valukotelomateriaali           | TPU                                                                                      |
| Mutterin materiaali            | messinki, niklattu                                                                       |
| Tiivistemateriaali             | FKM                                                                                      |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                                                                                    |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikuvissa sovellutuksissa                                                  |
| Liikenopeus                    | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                            |
| Taivutuskertojen lukumäärä     | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa<br>liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
| Vääntörasitus                  | > 5 Mio.                                                                                 |
|                                | ± 180 °/m                                                                                |



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH020MSS0002H02

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 2, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



### Liitäntä



BK =

Johdinvärit :

musta

WH =

valkoinen