




Y-haaroin

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka	II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila [°C]	-25...55
Varastointikosteus [%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan	1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot


Paino [g]	36,8
Materiaalit	kotelo: PA oranssi
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Tiivistemateriaali	FKM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke C


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Y-haaroitin

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin A/B

Pistokeliitântä: 2 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

