


## Pohjaosa AS-i-modulille

MODULE LOWER PART



1 liitinnastat



## Sähköiset tiedot

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Käyttöjännite [V]     | 26,5...31,6 DC |
| Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC          |

## Lähdöt

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Sähköinen rakenne            | AS-i  |
| Koskettimien kuormitettavuus | < 2 A |

## Käyttöolosuhteet

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...85                                                        |
| Suojausluokka           | IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67) |

## Mekaaniset tiedot

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Paino [g]   | 59,5                       |
| Kotelo      | suorakaiteenmuotoinen      |
| Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus |
| Mitat [mm]  | 45 x 80 x 20               |
| Materiaalit | kotelo: PBT                |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: