




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT TN/G1/2/VA



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Painealue	100 bar	10 MPa

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	61,5
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM (esiasennettu)	
Anturiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierrelitiäntä G 1/2

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1, EPDM
--------------------	-------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	pienennetty kuollut alue
Pakkausyksikkö	1 kpl