




AS-i-automaatiosarja pneumaattisille neljänneskierroksen toimilaitteille

Added Value package AS-i T5



- 1 T5-liitäntä
- 2 tunnistuskieppo korotuslevy ruuvit
- 3 magneettiventtiili
- 4 Esikytketty kaapeli solenoidiventtiilille
- 5 FC-pikaliitospistoke

Tuotteen ominaisuudet	
Lähtötoiminto	PNP
Sovellutus	
Sovellutus	suora venttiilin ohjaus auki ja kiinni
Komponentit	Kaksoisanturi toimilaitteiden takaisinkytkentään: 1, AC2316
	korotuslevy: 1, E12526
	tunnistuskieppo: 1, E12517
	Lattakaapelipikaliitin: 1, E75471
	5/2-tiesolenoidiventtiili säädettävissä 3/2-tiesolenoidiventtiiliksi: 1, ZJF184
	Välikaapeli venttiilipistokkeella: 1, EVM120
Sähköiset tiedot	
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA] 160
Käyttöjännite AUX DC	[V] 26,5...31,6; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Tulot	
Tulojen lukumäärä, binääri	2
Lähdöt	
Binäärilähtöjen lukumäärä	1



AS-i-automaatiosarja pneumaattisille neljänneskierroksen toimilaitteille

Added Value package AS-i T5

Lähtötoiminto	PNP
AS-i-luokitus	
AS-i versio	2.1
AS-i-profiili	S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	7
AS-i ID-koodi [hex]	A.E
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	1056,5
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Reikäväli [mm]	80
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm]	20
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin	
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 2	
Lähdöt	
3	ulk. jännitesyöttö -
4	Binäärilähtö 1 +
Sähköinen liitäntä - urospistoke	
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4	
Liitäntä	
Liitäntä	
1	AS-i +
3	AS-i -