




Adapteripistoke

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



Sovellutus		
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	30,743
Asennuskierre		M16 x 1,5
Materiaalit		kotelo: sinkkipainevalu niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4		
		

E11528



Adapteripistoke

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen