




AS-i Universal-moduli

EMS/Module/4DI/CCT



1 merkintäkenttä



Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]		26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]		200
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö [V]		20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]		160
Tulovirta "1" [mA]		> 5
Tulovirta "0" [mA]		< 3
Kytkentätaso "1" [V]		> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...60
Suojausluokka		IP 65



AS-i Universal-moduli

EMS/Module/4DI/CCT

Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
AS-i-luokitus						
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-0.0.F				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]		0				
AS-i ID-koodi [hex]		0.F				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		määrittely	I-1	I-2	I-3	I-4
Mekaaniset tiedot						
Paino [g]		182				
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen				
Asennustapa		AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa				
Mitat [mm]		102 x 45 x 50				
Materiaalit		PA 6-GF30; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö		LED, vihreä		
		virheet		LED, punainen		
		Toiminta		LED, keltainen		
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		Lattakaapelit				
Huomautuksia						
Pakkausyksikkö		1 kpl				
Sähköinen liitäntä						
jousiliittimet:						
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:						