




Kytkestävä liitin

SDOGD040ZDSFKP




Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Malli		Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12; (käytettäessä 1.5 mm ² johtimia)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	29
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu
Tiivistemateriaali		NBR
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 0,75...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 8...10 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu; tiiviste: NBR; Kiristysmomentti: 0,4 Nm



Liitäntä

