




Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/2x2A



- 1 merkintäkenttä
 2 painike on / off / reset Tilanositus-LED 2
 3 painike on / off / reset Tilanositus-LED 1
 4 jousiliittimet Lähdöt 1/2



Sovellutus

Malli

DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	SELV/PELV mukaan ; "jännitesyöttöluokka 2" UR:n mukaan
Nimellisjännite DC	[V]	24
Tulojännite DC	[V]	19,2...30
Suojausluokka		III
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC)	[ms]	10
Lepovirta	[mA]	8
Tehohäviö (nimellisjännite 24 V DC)	[W]	0,412
Kanavien lukumäärä		2
Nimellisvirta	[A]	2
Nimellisvirta (suojattu piiri)	[A]	2

Lähdöt

Kuormituskapasitanssi yhteensä	[mF]	10
--------------------------------	------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka		IP 20; (etupuoletta)
Likaantumisaste		2

Hyväksynnät / testit


EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto



Elektroninen sulakepiiri


Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	70
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	2 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	2 x	painike
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
jousiliittimet:		
kosketussuoja:		
Liitäntä		



kaaviot ja käyrät

Lähtökäyrä



aika/virtaominaisuudet