


Roda de medição

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Área de aplicação

Modelo

borracha moeda

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

519

Diâmetro interno

[mm]

10

Diâmetro externo

[mm]

159,16

Materiais

roda: alumínio; características da superfície: PU

Máx. torque de aperto

[Nm]

3; (Parafuso)

Dureza da superfície

60 Shore A

Extensão

[mm]

500

Observações

Unidades por embalagem

1 peça