




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0002H03



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	89,8
Mitat	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Koskettimet: 3; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: ...0,6 Nm




E12282



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0002H03

Liitäntä



BN = Johdinvärit :
 ruskea
BU = sininen
GN/YE = vihreä/keltainen