




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Quick Connect M12



1 reikä kaapelisiteille


Sovellutus		
Malli	AS-i	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 42 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	17,7
Materiaalit	kotelo: PA; O-rengas: FKM; lukkomutteri: messinki niklattu; liitinnastat: pronssi tinattu	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Lattakaapeli ei saa päättyä laitteessa.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

**AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)**

FC Quick Connect M12

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 0,4...0,6 Nm



	kytkettynä keltaiseen AS-i-lattakaapeliin
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	kytkettynä mustaan lattakaapeliin
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.