




Liitântäkaapeli


VDOGH080MSS0002H08STGH080MSS



Sovellutus	
Erityispiirre	Halogeniton
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 30 AC / < 36 DC
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 68
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	152,3
Valukotelmateriaali	PUR
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitântä - urospistoke


Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Liitântä



E12281



Liitäntäkaapeli

VDOGH080MSS0002H08STGH080MSS

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm

