


T-kappale

T-PIECE R1/2-M26X1.5-R1/2



Sovellutus

Malli	antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille M26x1,5	
Läpivirtausalue [l/min]	0...10	
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteen ja kaasut	
Painealue	30 bar	3 MPa

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	524,5	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	M26 x 1,5	
Prosessiliitäntä	kierrelliitäntä R 1/2	

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Adapteri: 1 x M18 x 1,5, virtausantureiden suora liittäminen, E40104
--------------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------