




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPTER SID V4A



Reg31

Sovellutus		
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Painealue	300 bar	30 MPa
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	91,2
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre	
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 24 mm	
Asennussyvyys	[mm]	15; (Mittausanturi SID, SFD, TN)
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	